

2026-01-09

Prio 24" (2016)



Utprovad av: _____

Patient: _____

Telefon: _____

Datum: _____

| Artikel nr | Sitsbredd | Sitsdjup | Sitthöjd | |
|-------------|-----------|----------|------------|---------|
| 13421305-ÖR | 40 cm | 39-51 cm | 38-52,5 cm | 57033 X |
| 13421309-ÖR | 45 cm | 39-51 cm | 38-52,5 cm | 57034 X |
| 13421313-ÖR | 50 cm | 39-51 cm | 38-52,5 cm | 57035 X |
| 13421317-ÖR | 55 cm | 39-51 cm | 38-52,5 cm | 57036 X |

Chassifärg 01 Svart

Individmall

Vid förskrivning av individartikel följer följande artiklar med (om du inte byter ut/tar bort dem)

- * Kardborrerygg med dynamiskt bäckenstöd, manuell tilt och träsits
- * ryggöverdrag 3D
- * komfortlås 4°
- * körhandtag
- * broms med svart vinklat handtag
- * 24" drivhjul med högtrycksdäck och plastad drivring
- * 6,5" länkhjul med kort gaffel i standardframgaffelfäste
- * tipskydd
- * huvudstöd
- * långa armstöd med sidoskydd
- * snäva benstöd med fotplattor

Dessa artikelnummer är markerade med fetstil och ett X eller antal i guiden

Utgående modell endast retur kan förskrivas - är i ersättningsgrupp med nyare modeller

Standard och tillval Prio (2016)

Inställningar - Noteras som radtext vid förskrivning i Websesam

Sithöjd bak

Standardinställning

Sithöjd bak: 45 cm


Sithöjd fram: 45 cm

Sittsdjup: 44 - 51 cm, läge 3

Drivhjul: 24" i höjdsposition D

Balansläge: position 1


Länkhjul: 6,5" med mediumgaffel position 2



Möjliga inställningar i höjd, djup och balansering

| Drivhjulposition | Sitshöjd bak | |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 20" pos E | 38 cm | <input type="checkbox"/> |
| 20" pos D | 40.5 cm | <input type="checkbox"/> |
| 20" pos C | 43 cm | <input type="checkbox"/> |
| 20" pos B | 45.5 cm | <input type="checkbox"/> |
| 20" pos A | 48 cm | <input type="checkbox"/> |
| 22" pos E | 40.5 cm | <input type="checkbox"/> |
| 22" pos D | 43 cm | <input type="checkbox"/> |
| 22" pos C | 45.5 cm | <input type="checkbox"/> |
| 22" pos B | 48 cm | <input type="checkbox"/> |
| 22" pos A | 50.5 cm | <input type="checkbox"/> |
| 24" pos E | 42.5 cm | <input type="checkbox"/> |
| 24" pos D | 45 cm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 24" pos C | 47.5 cm | <input type="checkbox"/> |
| 24" pos B | 50 cm | <input type="checkbox"/> |
| 24" pos A | 52.5 cm | <input type="checkbox"/> |
| Sittsdjup | Position rygg | |
| 39 - 46 cm | Läge 1 | <input type="checkbox"/> |
| 41.5 - 48.5 cm | Läge 2 | <input type="checkbox"/> |
| 44 - 51 cm | Läge 3 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Balansläge




Notera:
20" drivhjul = ej balansläge 3

Drivhjulposition

| | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> |

Sithöjd fram




| Länkhjul | Framgaffel | Position | Sitshöjd fram | Ange höjd | |
|---------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 6" (150 x 30 mm) | kort (S) | 1 | 38 - 43 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| | | 2 | 40 - 45,5 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| | | 3 | 42,5 - 47,5 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| 6,5" (165 x 30 mm) | kort (S) | 2 | 40,5 - 45,5 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| | | 3 | 43 - 48 cm | _____ cm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 2 | 42,5 - 48 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| 8" (200 x 35 mm) | kort (S) | 3 | 45 - 50,5 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| | | 2 | 42,5 - 48 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| 8" (200 x 50 mm) | kort (S) | 3 | 45 - 50,5 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| | | 2 | 42,5 - 48 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| 6" (150 x 30 mm) | medium (M) | 1 | 40 - 45,5 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| | | 2 | 42,5 - 48 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| | | 3 | 45 - 50,5 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| 6,5" (165 x 30 mm) | medium (M) | 1 | 40,5 - 45,5 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| | | 2 | 43 - 48 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| | | 3 | 45,5 - 50,5 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| 8" (200 x 35 mm) | medium (M) | 1 | 42,5 - 48 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| | | 2 | 45 - 50,5 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| | | 3 | 45 - 52,5 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| 8" (200 x 50 mm) | medium (M) | 2 | 45 - 50,5 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |
| | | 3 | 45 - 52,5 cm | _____ cm | <input type="checkbox"/> |



Standard och tillval Prio (2016)

| Artikel | | | Artikelnr | Sesamnummer | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Tiltfunktion | Manuell tilt | Eltilt komplett med handkontrollshållare <i>ej kombinerbart med dynamiskt bäckenstöd</i> | Pappersförskrivning 28348 | 58270 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | Handkontrollshållare | Pappersförskrivning 28577 | 61221 |
| Sitsvinkling | Vinkel mellan - 3° till + 20° | Komfortlås (klick) vid 4°; indikerar "behaglig" sitsvinkel | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vinkelbegränsning sits | Minskar sitsvinkeln framåt, vinkeln blir istället 0° till + 20° | | 28802 | 66199 | <input type="checkbox"/> |
| Vinkelbegränsning rygg | Band som minskar ryggvinkeln framåt | | 28573 | 60907 | <input type="checkbox"/> |
| Vinkelbegränsning rygg-/tilt | Clips som minskar vinkelinställningen bakåt <i>Ej i kombination med eltilt</i> | 10 stycken/sats | 28163 | 57818 | <input type="checkbox"/> |
| Lås vinkelreglage sits/rygg | Förhindrar att ryggvinkel alternativt tiltvinkel kan aktiveras | | 28047 | 58243 | <input type="checkbox"/> |
| Tiltfunktion | Manuell tilt | Eltilt komplett med handkontrollshållare <i>ej kombinerbart med dynamiskt bäckenstöd</i> | Pappersförskrivning 28348 | 58270 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | Handkontrollshållare | Pappersförskrivning 28577 | 61221 |
| Sits | Trä med kardborreband | 40 cm | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 45 cm | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 50 cm | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 55 cm | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rygg | 3D med dynamiskt bäckenstöd Rygg höjd 45-60 cm | 40 cm | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 45 cm | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 50 cm | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 55 cm | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ryggdyna 3D | mörkgrå plysch | 40 cm | 63343-60 | 57782 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 45 cm | 63344-60 | 57783 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 50 cm | 63345-60 | 57784 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 55 cm | 63346-60 | 57785 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Huvudstöd | Traditionellt, mörkgrå plysch | Traditionellt, mörkgrå hygien | 28534-60 | 31313 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | 28534-65 | 57016 | <input type="checkbox"/> |
| | | Minnesfunktion till fyrkantsstag | 28564 | 60902 | <input type="checkbox"/> |
| Körhandtag | höjddreglerbara | inkl ryggvinkelreglage | 28219-01 | 57803 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | inkl sitsvinkelreglage | 28220-01 | 57804 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Körbygel | Höjddreglerbar | 40 cm | 25580-01 | 15237 | <input type="checkbox"/> |
| | | 45 cm | 25582-01 | 15239 | <input type="checkbox"/> |
| | | 50 cm | 25583-01 | 15240 | <input type="checkbox"/> |
| | | 55 cm | 26069-01 | 17979 | <input type="checkbox"/> |
| | Höjd- och vinkelreglerbar | 40 cm | 27163 | 46856 | <input type="checkbox"/> |
| | | 45 cm | 27165 | 46858 | <input type="checkbox"/> |
| | 50 cm | 27167 | 57807 | <input type="checkbox"/> | |
| Tippskydd | | | 28457 | 49631 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Standard och tillval Prio (2016)

| Artikel | | | Artikelnr | Sesamnummer | | |
|---|--|--|---------------------------------------|----------------|--|--------------------------|
|  | Broms | med vinklat svart handtag | höger | 27894-1 | 57797 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | vänster | 27894-2 | 57798 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | Enbart rött handtag, 2 pack | | 27574 | 49813 | <input type="checkbox"/> |
| | | med förlängt handtag fast <i>(kan ändras till fällbart istället för fast)</i> | höger | 27895-1 | 57799 | <input type="checkbox"/> |
| | | | vänster | 27895-2 | 57800 | <input type="checkbox"/> |
| | | Enhandsbroms | höger | 27531-1 | 21566 | <input type="checkbox"/> |
| | | vänster | 27531-2 | 21567 | <input type="checkbox"/> | |
| | Adapter broms för drivhjul | | <i>krävs för 22" drivhjul i pos 3</i> | 28403 | 60967 <input type="checkbox"/> | |
| | | | <i>krävs för 20" drivhjul i pos 2</i> | 28654 | 60968 <input type="checkbox"/> | |
| Drivhjul C5 | Högtrycksdäck med drivring: | Passar enbart Prio (2016) och Prio (2020) | | | | |
| snabbkopplande | Rostfri | 22" | 27550 | 49795 | <input type="checkbox"/> | |
| med drivring som har | Aluminium | 24" | 27558 | 49803 | <input type="checkbox"/> | |
| 4 infästningspunkter | Plastad | 24" | 28064 | 49805 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| exkl axel | Rostfri | 24" | 27561 | 49806 | <input type="checkbox"/> | |
| | Titan | 24" | 27562 | 49807 | <input type="checkbox"/> | |
|  | Massivt däck med drivring: | Passar enbart Prio (2016) och Prio (2020) | | | | |
| | Rostfri | 20" | 27544 | 49789 | <input type="checkbox"/> | |
| | Plastad | 22" | 27554 | 49799 | <input type="checkbox"/> | |
| | Rostfri | 22" | 27555 | 49800 | <input type="checkbox"/> | |
| | Plastad | 24" | 27566 | 49811 | <input type="checkbox"/> | |
| | Rostfri | 24" | 27567 | 49812 | <input type="checkbox"/> | |
|  | Axel QR 12 mm | Passar enbart drivhjul C5 | | 82483 | 50650 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Enarmsdrift drivenhet | 1. Drivhjul med fast nav (par) | 20" | 26534 | 32587 | <input type="checkbox"/> | |
| <i>OBS! Ersätter ordinarie hjul</i> | <i>Välj storlek på drivhjulen.</i> | 22" | 26533 | 32462 | <input type="checkbox"/> | |
|  | | 24" | 26522 | 25327 | <input type="checkbox"/> | |
| | 2. Teleskopaxel enarmsdrift | Stolsbredd | | | | |
| | <i>Välj axel efter stolsbredd.</i> | 40 cm | 27318 | 25329 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 45/50 cm | 27319 | 25330 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 55 cm | 27320 | 25331 | <input type="checkbox"/> | |
| <i>Kan ej monteras i rödmarkerade positioner, viss begränsning i gulmarkerad position</i> | 3. Sida för drivning |  | | | | |
| | <i>Skriv sida för drivning i radtext tillsammans med balansläge och höjd</i> | | | | Höger: <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | Vänster: <input type="checkbox"/> | |
| Länkhjul | 165 x 30 massiv | 6.5" | 27866 | 18589 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
|  | 150x30 massiv | 6" | 27863 | 33004 | <input type="checkbox"/> | |
| | 200 x 35 halvmassivt | 8" | 27864 | 18568 | <input type="checkbox"/> | |
| | 200 x 50 halvmassivt | 8" | 27868 | 18510 | <input type="checkbox"/> | |
| Framgaffel | kort | | 28421 | 58018 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
|  | medium | | 28422 | 58019 | <input type="checkbox"/> | |
| Breddat framgaffelfäste | (ger utökat sparkutrymme, +6 cm) | | 25763 | 15857 | <input type="checkbox"/> | |
|  | | | | | | |
| Armstöd | Armstöd teleskop | höger | 28827-1 | 56138 | <input type="checkbox"/> | |
|  | längd 49 cm, bredd 8 cm | vänster | 28827-2 | 56139 | <input type="checkbox"/> | |
|  | Armstöd teleskop | höger | 28826-1 | 58129 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
















längd 38 cm, bredd 5 cm

vänster

28826-2

58130

Standard och tillbehör Prio (2016)

| Artikel | | | Artikelnr | Sesamnummer | |
|---|---|-----------------|--|--------------------|-------------------------------------|
| Tillbehör armstöd | | | | | |
|  | Armstödsdyna Hemi | höger | 25770-60-1 | 15707 | <input type="checkbox"/> |
| | Passar till armstöd 58129 och 58130 | vänster | 25770-60-2 | 15708 | <input type="checkbox"/> |
|  | Armstödsdyna polstrad, skum | | Ange antal: _____ 62283-60 | 13036 | <input type="checkbox"/> |
| | Passar till armstöd 58129 och 58130 | | | | |
|  | Armstödsdyna polstrad, gel | | Ange antal: _____ 26241-60 | 18230 | <input type="checkbox"/> |
| | Passar till armstöd 58129 och 58130 | | | | |
|  | Armstödsdyna polstrad, skum | höger | 63193-60-1 | 58009 | <input type="checkbox"/> |
| | Passar till armstöd 56138 och 56139 | vänster | 63193-60-2 | 58010 | <input type="checkbox"/> |
| Polstring sidoskydd | | | | | |
|  | ca 1,5 cm per sida | höger | 63271-1 | 61193 | <input type="checkbox"/> |
| | | vänster | 63271-2 | 61194 | <input type="checkbox"/> |
| Benstöd | | | | | |
|  | Vinkelreglerbart inkl vadplatta | 40 cm | 27857-65-1/2 | 57159/57160 | <input type="checkbox"/> |
| | hygien grå | 45 cm | 27858-65-1/2 | 56140/56141 | <input type="checkbox"/> |
| | (-1 höger / -2 vänster) | 50 cm | 27859-65-1/2 | 57161/57162 | <input type="checkbox"/> |
| | | 55 cm | 27860-65-1/2 | 57163/57164 | <input type="checkbox"/> |
|  | Fast med knädyna | höger | 27729-1 | 57795 | <input type="checkbox"/> |
| | | vänster | 27729-2 | 57796 | <input type="checkbox"/> |
|  | Vid vinkel svarta | | 25574-01 | 15146 | <input type="checkbox"/> |
| | Snäv vinkel | | 25570-01 | 15144 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | Amputationsbenstöd | mörkgrå | 25516-60 | 14295 | <input type="checkbox"/> |
| | | Dartex | 25516-63 | 46839 | <input type="checkbox"/> |
| | Amputationsvikt kompl | | 26876 | 31486 | <input type="checkbox"/> |
| Knästöd yttre | | | | | |
|  | För fasta benstöd utan lås | höger | 28777-1 | 62113 | <input type="checkbox"/> |
| | | vänster | 28777-2 | 62114 | <input type="checkbox"/> |
| Fotplattor | | | | | |
|  | Modell 2 | 40 cm | 25644-1/2 | 15114/15115 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | reglerbar höjd, | 45 cm | 25736-1/2 | 17092/17093 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | justerbar vinkel och djup | 50-55 cm | 25646-1/2 | 15118/15119 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | med långt infästningsrör | 40 cm | 25650-1/2 | 15126/15127 | <input type="checkbox"/> |
| | | 45 cm | 25737-1/2 | 17094/17095 | <input type="checkbox"/> |
| | | 50-55 cm | 25652-1/2 | 15130/15131 | <input type="checkbox"/> |
| Breddningsdel | | | | | |
| | monterad på befintlig fotplatta | 50 och 55 cm | 28443 | 18239 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Add-on Fotplattesystem | | | | | |
| | Monteras på befintlig fotplatta genom borrar | | Förskriv breddat framgaffelfäste för att ej kollidera med länkhjul | | |
| Förlängda fotplattor | | | | | |
|  | Medium, höger sida | 40 och 45 cm | 28775-1 | 62109 | <input type="checkbox"/> |
| | Medium, vänster sida | 40 och 45 cm | 28775-2 | 62110 | <input type="checkbox"/> |
| | Large, höger sida | 50 cm | 28776-1 | 62111 | <input type="checkbox"/> |
| | Large, vänster sida | 50 cm | 28776-2 | 62112 | <input type="checkbox"/> |
| Styrning | | | | | |
|  | Styrning fotplatta hel kpl | | 28773 | 62107 | <input type="checkbox"/> |
| | används när två förlängda fotplattor sätts ihop till en hel plattform | | | | |

Sidoskydd
















för fotplatta

Förskrivs styckvis









28772

62106

Standard och tillbehör Prio (2016)

| Artikel | | | | Artikelnr | Sesamnummer |
|--|--|--------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Fotlåda  | komplett med fotplattor sidoplåtar samt polstring | Medium | 40 - 47,5 cm | 28642 | 62104 <input type="checkbox"/> |
| | | Large | 50 - 55 cm | 28643 | 62105 <input type="checkbox"/> |
| Hälband  | för delade fotplattor | | | 24458 | 11076 <input type="checkbox"/> |
| Polstring fotplatta   | för delade fotplattor modell 2 | 42.5 - 50 cm | höger | 63189-60-1 | 57821 <input type="checkbox"/> |
| | | | vänster | 63189-60-2 | 57822 <input type="checkbox"/> |
| | | 52.5 - 60 cm | höger | 63192-60-1 | 57823 <input type="checkbox"/> |
| | | | vänster | 63192-60-2 | 57824 <input type="checkbox"/> |
| | för hel fotplatta vinkeljusterbar | 40 - 45 cm | | 63190-60 | 57825 <input type="checkbox"/> |
| | | 45 - 50 cm | | 63191-60 | 57826 <input type="checkbox"/> |
| Bålstöd  | Sidosvängbart, justerbart i höjd, djup och bredd Justerbart i höjd, djup och bredd | | höger | 28019-1 | 57808 <input type="checkbox"/> |
| | | | vänster | 28019-2 | 57809 <input type="checkbox"/> |
| | | | Passar enbart Prio (2016) | 28020 | 57810 <input type="checkbox"/> |
| Komfortkilar  | Polyetenskum. Kan klippas till önskad passform. | | 9 x 2 x 13 cm (B x H x L) | 28030 | 57561 <input type="checkbox"/> |
| | | | 11 x 2 x 18.5 cm (B x H x L) | 28139 | 57562 <input type="checkbox"/> |
| | | | 17.5 x 2.5 x 20 cm (B x H x L) | 28140 | 57563 <input type="checkbox"/> |
| Breddningssats 3A rygg Komplet med två justerbara remmar Skapar en bredare rygg upptill  | | | 40 - 45 cm | 28786 | <input type="checkbox"/> |
| Breddningssköld rygg Tryckfördelande polstring  | | | <i>Förskrivs styckvis</i> | 28637 | 61204 <input type="checkbox"/> |
| Sidodyna  | Ger ett lätt stöd i sidan (Kombineras med armstöd) | | höger | 63171-60-1 | 56892 <input type="checkbox"/> |
| | | | vänster | 63171-60-2 | 56893 <input type="checkbox"/> |
| Breddningssats  | Ökar bredden mellan armstöden 2.5 cm | | | 27892 | 57816 <input type="checkbox"/> |
| Fäste bröstsele  | Kombineras med huvudstöd | | | 28186 | 57817 <input type="checkbox"/> |
| Fäste positioneringsbälte kpl  | | | | 28641 | 61539 <input type="checkbox"/> |
| Bord Transparent, monteras på armstöd  | Passar med armstöd 58129 och 58130 (std) | | Stolsbredd: | | |
| | | | 40 cm | 25188 | 11161 <input type="checkbox"/> |
| | | | 45 cm | 25731 | 16126 <input type="checkbox"/> |
| | | | 50 cm | 26020 | 18108 <input type="checkbox"/> |
| | | | 55 cm | 26022 | 17250 <input type="checkbox"/> |
| | | | 42,5 cm (med breddningssats) | 24419 | 11162 <input type="checkbox"/> |
| | | | 47,5 cm (med breddningssats) | 24601 | 11163 <input type="checkbox"/> |
| | | | 52,5 cm (med breddningssats) | 26021 | 17249 <input type="checkbox"/> |
| | | | 57,5 cm (med breddningssats) | 26907 | 32717 <input type="checkbox"/> |
| | | | Fixerband; behövs till breddad Prio | 82921 | 59103 <input type="checkbox"/> |

Standard och tillbehör Prio (2016)

| Artikel | | | Artikelnr | Sesamnummer | |
|--|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| fortsättning Bord Transparent, monteras på armstöd  | Passar med armstöd 56138 och 56139  | Stolsbredd: | | | |
| | | 40 cm | 27971 | 57811 | <input type="checkbox"/> |
| | | 45 cm | 27972 | 57812 | <input type="checkbox"/> |
| | | 50 cm | 27973 | 57813 | <input type="checkbox"/> |
| | | 55 cm | 27974 | 57814 | <input type="checkbox"/> |
| | | 42,5 cm (med breddningssats) | 24601 | 11163 | <input type="checkbox"/> |
| | | 47,5 cm (med breddningssats) | 26021 | 17249 | <input type="checkbox"/> |
| | | 52,5 cm (med breddningssats) | 26907 | 32717 | <input type="checkbox"/> |
| | Fixerband; behövs till breddad Prio | 82921 | 59103 | <input type="checkbox"/> | |
| Hemibord Transparent  | Passar med armstöd 58128 och 58130  | Stolsbredd: | | | |
| | | 40 cm | 26566 | 32699 | <input type="checkbox"/> |
| | | 45 cm | 26568 | 32614 | <input type="checkbox"/> |
| | | 42,5 cm (med breddningssats) | 26566 | 32699 | <input type="checkbox"/> |
| 47,5 cm (med breddningssats) | 26568 | 32614 | <input type="checkbox"/> | | |
| Syrgashållare, lastkorg  | | | 28316 | 57819 | <input type="checkbox"/> |
| Ekerskydd  | Grått tryck Etac | 20" | 25502-28 | 18222 | <input type="checkbox"/> |
| | Passar C5-drivhjul | 22" | 25503-28 | 18220 | <input type="checkbox"/> |
| | | 24" | 25504-28 | 18218 | <input type="checkbox"/> |
| Käpphållare  | Tvådelad, varav resår delen fästes runt käppröret <i>Skriv sida för montering i radtext vid förskrivning i WebSESAM</i> | | 27327 | 18233 | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Höger: | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Vänster: | <input type="checkbox"/> |
| Abduktionskloss  | | | 28022 | 59173 | <input type="checkbox"/> |